



# Priartėjimo jutiklis SIES-V3B-PS-S-L

Gaminio numeris: 150491

FESTO

Induktyvinis, speciali mechaninė konstrukcija.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Atitinka standartus	EN 60947-5-2
Leidimas	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Nominalus suveikimo atstumas	2 mm
Garantuojamas suveikimo atstumas	1,6 mm
Redukcijos faktoriai	Aliuminis = 0.45 Nerūdijantis plienas, St 18/8 = 0.7 Varis = 0.3 Žalvaris = 0.5 Plienas, St 37 = 1.0
Aplinkos temperatūra	-25 ... 85 °C
Kartojimo tikslumas	0,1 mm
Jungiklio išėjimas	PNP
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Maksimalus perjungimo dažnis	1.200 Hz
Maksimalus perjungimo dažnis, nuolatinė srovė	1.200 Hz
Maksimalios išėjimo srovės priklausomybė nuo temperatūros	200 mA prie $\leq 50$ °C 150 mA prie $\leq 85$ °C
Įtampos kritimas	3,2 V
Atsparumas trumpam jungimui	Pulsuojantis
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Liekamoji pulsacija	10 %
Tuščiosios veikos srovė	$\leq 30$ mA
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Elektrinis pajungimas	3-poliai M8x1 Kištukas
Dydis	15x20x30 mm
Montavimo tipas	Su kiauryme
Instaliavimo tipas	vienu lygiu
Produkto svoris	120 g
Material housing	Cinkuota
Darbo režimo dispėjus	LED geltonas
Apsaugos klasė	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L