


Pavara FKP-40

Gaminio numeris: 150802

FESTO

išvengti Tiesinės pavaros slankiklio sukimo momento ir lygiagrečiai pernešamų apkrovų judesio paklaidų DGP ir DGE pavaroms.

Nutraukiamas šio tipo tiekimas. Tiekiamas iki 2013.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	40
Radialinis nukrypimas +/-	2 mm
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Aplinkos temperatūra	-20 ... 120 °C
Didžiausias leistinas svoris jėgos kryptimi +/-	1.800 N
Informacija apie produktą, varžtas	aukštai legiruotas plienas
Informacija apie produktą, šakutė	aukštai legiruotas plienas
Informacija apie produktą, slidi dalis	Žalvaris