


Plokšti cilindrai

DZH-25-500-PPV-A

Gaminio numeris: 151132

FESTO

Nesisukantis, galima tvirtinti padėties jutiklius, su reguliuojamu dempferiavimu galinėse pozicijose, įvairios tvirtinimo galimybės.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	500 mm
Stūmoklio diametras	25 mm Ekvivalentiškas skersmuo
Maksimalus +/- koto kampinis pakrypimas	2,4 deg
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Apsauga nuo momento/kreipiamosios	Ovalus stūmoklis
Operating pressure MPa	0,1 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Dempferiavimo ilgis	17 mm
Maksimalus momentas apsaugai nuo sukimosi	0,8 Nm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	247 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	295 N
Papildomas svoris 10mm ilgiui	21 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	330 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu su priedais Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material cover	Aliuminis
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Aliuminis
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas