


# Vienkryptis droselis GRLA-1/4-B

Gaminio numeris: 151172

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Vienos srauto krypties reguliavimo funkcija išmetamam orui
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Vidinis sriegis G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Išorinis sriegis G1/4
Reguliuojantis elementas	Varžtas
Montavimo tipas	Su sriegiu
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	610 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį	450 ... 820 l/min
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Maritime classification	see certificate
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	0,3 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1.200 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	885 ... 1615 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominalus dydis	6 mm
Maksimalus priveržimo momentas	11 Nm
Produkto svoris	59 g
Material of threaded plug	Aliuminio liejinys
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material adjusting screw	Žalvaris
Material swivel fitting	Cinkuota