

Vienkryptis droselis GRLA-1/4-PK-4-RS-B

Gaminio numeris: 151176

FESTO

Išmetamo oro valdymui, su pasukama jungtimi.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Vienos srauto krypties reguliavimo funkcija išmetamam orui
Pneumatinis pajungimas, portas 1	PK-4 su įvorės veržle
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Reguliuojantis elementas	Sraigtinis varžtas
Montavimo tipas	Su sriegiu
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	260 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį	220 ... 260 l/min
Darbinis slėgis	0,3 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm
Leidimas	Germanischer Lloyd
Montavimo pozicija	Bet koks
Standartinis srauto debitas srauto reguliavimo kryptimi: 6 → 0 bar	370 l/min
Standartinis srauto debitas užblokuota kryptimi: 6 → 0 bar	315 ... 370 l/min
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimalus priveržimo momentas	11 Nm
Produkto svoris	44 g
Informacija apie smeigę	Aliuminio liejinys
Informacija apie sandariklius	NBR
Reguliuojančio varžto medžiagos duomenys	Žalvaris
Posūkio šarnyro medžiagos duomenys	Cinkuota