


Vienkryptis droselis GRLZ-1/8-PK-4-RS-B

Gaminio numeris: 151193

FESTO

Paduodamo oro valdymui, su lanksčia jungtimi.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	vienos padėties srauto kontrolės funkcija oro tiekimui
Pneumatinis pajungimas, portas 1	PK-4 su įvorės veržle
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Reguliuojantis elementas	Sraigtinis varžtas
Montavimo tipas	Su sriegiu
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	230 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį	190 ... 240 l/min
Darbinis slėgis	0,3 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm
Montavimo pozicija	Bet koks
Standartinis srauto debitas srauto reguliavimo kryptimi: 6 → 0bar	360 l/min
Standartinis srauto debitas užblokuota kryptimi: 6 → 0bar	295 ... 375 l/min
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimalus priveržimo momentas	6 Nm
Produkto svoris	25 g
Informacija apie smeigę	Aliuminio liejinys
Informacija apie sandariklius	NBR
Reguliuojančio varžto medžiagos duomenys	Žalvaris
Posūkio šarnyro medžiagos duomenys	Cinkuota