


Srauto droselis GRO-M5-B

Gaminio numeris: 151214

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Droseliavimo funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M5
Reguliuojantis elementas	Sraigtinis varžtas
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę Su kiauryme Pasirenkamas
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	105 l/min
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Material housing	Aliuminio liejinys
Nominalus dydis	2 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkto svoris	19 g
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material adjusting screw	aukštai legiruotas plienas
Material nut	Aliuminio liejinys
Material sleeve	POM