

Posūtkio pavara DRQ-63- -270-PPV-A


Gaminio numeris: 151317
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Padėties pajutimas, su valdomu galutinės padėties amortizavimu ir tarpelio kompensacija.

Variantas su pasirenkamu pasukimo kampu nuo 181 iki 269°.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Pavyzdys



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	63
Dempferiavimo kampas	65 deg
Pasisukimo kampas	270 deg
Galinės pozicijos tikslumas	4 deg
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Krumpliaštiebis/krumpliaratis
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	2,5 ... 10 bar
Maksimalus svyravimų dažnis prie 6 bar	0,7 Hz
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:::]
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Teorinis sukimo momentas prie 6 bar	37 Nm
Leidžiamas masės inercijos momentas	0,04 kgm ²
Produkto svoris	11.000 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	G3/8
Informacija apie pavaros veleną	Grūdintas plienas
Informacija apie sandariklius	TPE-U(PU)