


# Šarnyro flanšas SNGL-40

Gaminio numeris: 151528  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

DNG, DNGU cilindrams, apkabų LSNG, LSNSG tvirtinimui prie kronšteino.  
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	40
Atitinka standartus	ISO 15552 (taip pat VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-40 ... 90 °C
Produkto svoris	106 g
Informacija	Be vario ir PTFE.
Medžiagos informacija, montavimas	Padengtas aliuminiu
Informacija apie guolius	Plastinis
Varžto medžiagos duomenys	Plienas Galvanizuota