


Vienkryptis droselis GRLZ-1/8-NPT-3/8-B

Gaminio numeris: 151563

FESTO

Paduodamo oro valdymui, su lanksčia jungtimi.
Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	vienos padėties srauto kontrolės funkcija oro tiekimui
Pneumatinis pajungimas, portas 2	NPT1/8-27
Reguliuojantis elementas	Varžtas
Montavimo tipas	Su sriegiu
Darbinis slėgis	0,3 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C