


# Vienkryptis droselis GRLZ-10-UNF-RS-B

Gaminio numeris: 151579

FESTO

Paduodamo oro valdymui, su lanksčia jungtimi.  
Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	vienos padėties srauto kontrolės funkcija oro tiekimui
Pneumatinis pajungimas, portas 1	UNF10-32
Pneumatinis pajungimas, portas 2	UNF10-32
Reguliuojantis elementas	Sraigtinis varžtas
Montavimo tipas	Su sriegiu
Darbinis slėgis	0,2 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C