



Priartėjimo jutiklis SME-1-LED-24-B

Gaminio numeris: 151669

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	Blokinė konstrukcija
Leidimas	RCM Mark
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Informacija	atitinka RoHS
Matuotas kintamasis	Pozicija
Matavimo principas	Magnetinis
Aplinkos temperatūra	-20 ... 70 °C
Kartojimo tikslumas	0,2 mm
Jungiklio išėjimas	Su kontaktu, dvipolis
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Suveikimo laikas	$\leq 0,5$ ms
Maksimalus perjungimo dažnis	500 Hz
Maksimali išėjimo srovė	1 A
Maksimali kontaktinė galia, kintama srovė	27 VA
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	27 W
Atsparumas trumpam jungimui	Ne
Perkrovimo galimybė	Negalimas
Nominalus AC įtampos lygis	12 ... 27 V
Nominalus DC įtampos lygis	12 ... 27 V
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	Ne
Electrical connection 1, connection type	Kabelis
Electrical connection 1, connection technology	atviri laidai
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Jungties išėjimo kryptis	ašinis
Kabelio ilgis	2,5 m
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Montavimo tipas	su priedais
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	110 g
Korpuso spalva	Juodas
Material housing	Epoksidinė derva PET - sustiprinta Plienas galvanizuotas plienas Cinkuota
Darbo režimo dispilėjus	LED geltonas
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L