



# Priartėjimo jutiklis SMEO-1-S6-C

Gaminio numeris: 151673

FESTO

Su herkoniniu kontaktu, be montavimo reikmenų, atsparus karščiui



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	Blokinė konstrukcija
Atitinka standartus	EN 60947-5-2
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus atitinka EU reikalavimus žemose įtampose in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Informacija	atitinka RoHS
Matuotas kintamasis	Pozicija
Matavimo principas	Magnetinis
Aplinkos temperatūra	-50 ... 120 °C
Kartojimo tikslumas	0,2 mm
Jungiklio išėjimas	Su kontaktu, dvipolis
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Suveikimo laikas	0,5 ms
išjungimo laikas	0,03 ms
Maksimalus perjungimo dažnis	500 Hz
Maksimali išėjimo srovė	1 A
Maksimali kontaktinė galia, kintama srovė	40 VA
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	40 W
Įtampos kritimas	≤ 0 V
Liekamoji srovė	0 mA
Atsparumas trumpam jungimui	Ne
Perkrovimo galimybė	Negalimas
Nominalus AC įtampos lygis	0 ... 250 V
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 200 V
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	Ne
Electrical connection 1, connection type	Kabelis
Electrical connection 1, connection technology	atviri laidai
Electrical connection 1, number of pins/wires	2
Jungties išėjimo kryptis	ašinis
Kabelio ilgis	2,5 m
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Material cable sheath	TPE-S
Montavimo tipas	su priedais
Suspaudimo momentas	2,9 Nm
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	100 g
Korpuso spalva	Juodas
Material housing	Epoksidinė derva PC PET Plienas

Savybės	Reikšmė
	TPE-O Cinkuota
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-40 ... 120 °C
Apsaugos klasė	IP67
Izoliacinė įtampa	250 V
Atsparumas smūgiams	4 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Užterštumo laipsnis	3