


Jungtis su kabeliu KMEB-1-24-2.5-LED

Gaminio numeris: 151688

★ Kernprogramm

Skirtas VUVB-, MEBH-, MOEBH- vožtuvam ir N2 solenoidam.

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Signal status display	LED geltonas
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	125 g
Elektrinė jungtis 1	Socket, to EN 175301-803, type C
Electrical connection 1, design	kampinis
Electrical connection 1, connection type	Kištuvo lizdas
Electrical connection 1, cable outlet	Angled
Electrical connection 1, note about the cable outlet	90°
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Electrical connection 1, type of mounting	Elektromagnetiniame skirstytuve su M2.5 centriniu varžtu
Electrical connection 2, connection technology	atviri laidai
Electrical connection 2, number of pins/wires	3
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Atsparumas smūgiams	0,8 kV
Apsaugotas įžeminimas	Galimas
Kabelio ilgis	2,5 m
Kabelio priedas	Standartas
Kabelio skersmuo	5,2 mm
Kabelio struktūra	3x0,5
Laido galai	Laido antgalis
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Material cable sheath	PVC
Material housing	PA66-GF30
Material seals	NBR
Material electrical contact	Silver-plated copper alloy