


Jungtis su kabeliu KMEB-1-24-5-LED

Gaminio numeris: 151689

FESTO

Skirtas VUVB-, MEBH-, MOEBH- vožtuvam ir N2 solenoidam.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Signal status display | LED geltonas |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Produkto svoris | 230 g |
| Elektrinė jungtis 1 | Socket, to EN 175301-803, type C |
| Electrical connection 1, design | kampinis |
| Electrical connection 1, connection type | Kištuvo lizdas |
| Electrical connection 1, cable outlet | Angled |
| Electrical connection 1, note about the cable outlet | 90° |
| Electrical connection 1, number of pins/wires | 3 |
| Electrical connection 1, type of mounting | Elektromagnetiniame skirstytuve su M2.5 centriniu varžtu |
| Electrical connection 2, connection technology | atviri laidai |
| Electrical connection 2, number of pins/wires | 3 |
| Nominali darbinė nuolatinė įtampa | 24 V |
| Atsparumas smūgiams | 0,8 kV |
| Apsaugotas įžeminimas | Galimas |
| Kabelio ilgis | 5 m |
| Kabelio priedas | Standartas |
| Kabelio skersmuo | 5,2 mm |
| Kabelio struktūra | 3x0,5 |
| Laido galai | Laido antgalis |
| Apsaugos klasė | IP65 pagal IEC 60529 |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 80 °C |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Užterštumo laipsnis | 3 |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| Material cable sheath | PVC |
| Material housing | PA66-GF30 |
| Material seals | NBR |
| Material electrical contact | Silver-plated copper alloy |