


Jungtis su kabeliu KMEB-1-230AC-5

Gaminio numeris: 151691

FESTO

Surinktas, MEBH, MOEBH skirstytuvams ir N2 solenoidams.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	230 g
Elektrinė jungtis 1	Socket, to EN 175301-803, type C
Electrical connection 1, design	kampinis
Electrical connection 1, connection type	Kištuvo lizdas
Electrical connection 1, cable outlet	Angled
Electrical connection 1, note about the cable outlet	90°
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Electrical connection 1, type of mounting	Elektromagnetiniame skirstytuve su M2.5 centriniu varžtu
Electrical connection 2, connection technology	atviri laidai
Electrical connection 2, number of pins/wires	3
Nominali darbinė kintama įtampa	230 V
Atsparumas smūgiams	4 kV
Apsaugotas įžeminimas	Galimas
Kabelio ilgis	5 m
Kabelio priedas	Standartas
Kabelio skersmuo	5,2 mm
Kabelio struktūra	3x0,5
Laido galai	Laido antgalis
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Material cable sheath	PVC
Material housing	PA66-GF30
Material seals	NBR
Material electrical contact	Silver-plated copper alloy