


# Kreipiamosios FENG-4"- -KF

Gaminio numeris: 151751

FESTO

su riedėjimo kreipiamosiomis, apsaugo nuo prasisukimo, užtikrina aukštą kreipimo tikslumą.

Type to be discontinued. Available until 2021. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	4 "
Eiga	0,4 ... 20 "
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Kreipiamoji
Aplinkos temperatūra	-4 ... 176 °F
Perstūmimo jėga	40 N
Papildomas svoris 10mm ilgiui	80 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	12.990 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Material of guide component	Termiškai apdirbtas plienas
Material housing	Aliuminio liejinys