

Sujungimo kištukas KSS6-1/8-A

Gaminio numeris: 151781
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Užsidarančioms greitoms sukabinimo jungtims.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	5 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 12 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	963 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Leidimas	BIA TÜV
Nominalus užveržimo momentas	5 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 15 %
Produkto svoris	19 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis G1/8
Informacija	atitinka RoHS