


Tiesinė pavara DGO-1/2"- -P-A-B

Gaminio numeris: 15227

FESTO

Padėties nuskaitymui, be koto, su magnetine mova.
Old part no. 13003431



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Ėiga	0,04 ... 157 "
Stūmoklio diametras	1/2"
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Kreipiančioji	Slydimo kreipiamoji
Darbinis slėgis	2 ... 7 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	68 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	68 N
Pneumatinis pajungimas	10-32 UNF-2B