



Tiesinė pavara DGO-1"- -PPV-A-B

Gaminio numeris: 15230

FESTO

Padėties nuskaitymui, be koto, su magnetine mova.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	0,04 ... 157 "
Stūmoklio diametras	1"
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių
Kreipiančioji	Slydimo kreipiamoji
Pavaros principas	Jėga- užrakto (magnetas)
Darbinis slėgis	1,5 ... 7 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė tarpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Dempferiavimo ilgis	19 mm
Pneumatinis pajungimas	1/8 NPT