

Pavara FKG-40-B

Gaminio numeris: 15235

FESTO

išvengti Tiesinės pavaros slankiklio sukimo momento ir lygiagrečiai pernešamų apkrovų judesio paklaidų DGO pavaroms.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	40
Radialinis nukrypimas +/-	1 mm
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 120 °C
Didžiausias leistinas svoris jėgos kryptimi +/-	1.600 N
Produkto svoris	1.227 g
Material of moment compensator	Anodised wrought aluminium alloy Plienas, cinkuotas
Material clevis	Plienas Galvanizuota
Material slip piece	Žalvaris