


Šarnyro flanšas SNG-160

Gaminio numeris: 152597

FESTO

Suitable clevis foot LSNG, LSNSG.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	160
Paremtas standartu	ISO 15552 (taip pat VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-40 ... 150 °C
Produkto svoris	3.577 g
Informacija	atitinka RoHS
Material mounting	Padengtas aliuminiu
Material mounting pin	Plienas Galvanizuota
Material screws	Plienas Galvanizuota
Material lock	spyruoklinis plienas, cinkuotas