

Kolektorius pagrindas kampiniam sujungimui NAVW-1/2-NPT-3

Gaminio numeris: 152794

FESTO

Su portų žymėjimu pagal DIN ISO 5599/1, kolektorius tvirtinimui,
jungtys iš šono ir apačios.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	190 mm
Darbinis slėgis	0 ... 16 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Plokštės montavimo būdas	Su kiauryme
Valdomas oro portas 12	1/8 NPT
Valdomas oro portas 14	1/8 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 1	1/2 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	1/2 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 4	1/2 NPT