

# Priartėjimo jutiklis

## SMT0-4U-NS-K-LED-24


Gaminio numeris: 152837

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Su LED ir integruota apsaugos grandine, be tvirtinimo komplekto.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	apvalus
Paremtas standartu	EN 60947-5-2
Leidimas	RCM Mark
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Informacija	atitinka RoHS
Matuotas kintamasis	Pozicija
Matavimo principas	Magnetinis induktyvinis
Aplinkos temperatūra	-25 ... 70 °C
Kartojimo tikslumas	0,2 mm
Jungiklio išėjimas	NPN
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Suveikimo laikas	≤ 5 ms
išjungimo laikas	≤ 5 ms
Maksimali išėjimo srovė	200 mA
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	6 W
Įtampos kritimas	≤ 2 V
Induktyvinė apsauginė grandinė	Integruota
Minimali apkrovos srovė	0,1 mA
Liekamoji srovė	≤ 0,01 mA
Atsparumas trumpam jungimui	Pulsuojantis
Perkrovimo galimybė	Galimas
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Liekamoji pulsacija	10 %
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Electrical connection 1, connection type	Kabelis
Electrical connection 1, connection technology	atviri laidai
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Jungties išėjimo kryptis	ašinis
Kabelio ilgis	2,5 m
Kabelio priedas	Standartas
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Material cable sheath	PVC
Material insulation	PVC
Laido galai	Galvanizuota
Montavimo tipas	su priedais
Maksimalus priveržimo momentas	0,8 Nm
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	70 g
Korpuso spalva	Juodas

Savybės	Reikšmė
Material housing	PET
Darbo režimo displejus	LED geltonas
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L