


Paskirstytojas

QST3-1/4-8-6

Gaminio numeris: 153201

FESTO

Pasukamas 360° kampu, 4 lizdai



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Nominalus dydis	4,6 mm
Sandarinio tipo ant varžto	padengimas
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrucija	Traukimo/ stūmimo principas
Dėžės dydis	1
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 6 bar
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 14 bar
Maritime classification	see certificate
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Produkto svoris	35 g
Išėjimų skaičius	4
Padavimo linijų skaičius	1
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis R1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	For tubing outside diameter 6 mm For tubing outside diameter 8 mm
Išjungimo žiedo spalva	mėlynas
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis