

Įkišama/srieginė L-jungtis QSLF-1/8-4-B

Gaminio numeris: 153273

★ Kernprogramm

Pasukamas 360° kampu, vidinis sriegis su išoriniu šešiakampiu

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dydis | Standartas |
| Nominalus dydis | 2,8 mm |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Konstrucija | L-shape |
| Dėžės dydis | 10 |
| Konstrucija | Traukimo/ stūmimo principas |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,6 MPa |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 6 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 87 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 1,4 MPa |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio | -0,95 ... 14 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 203 psi |
| Maritime classification | see certificate |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 80 °C |
| Nominalus užveržimo momentas | 7 Nm |
| Nominalaus užveržimo momento tolerancijos | ± 20 % |
| Produkto svoris | 14 g |
| Montavimo tipas | External hex A/F 14 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Vidinis sriegis G1/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | For tubing outside diameter 4 mm |
| Išjungimo žiedo spalva | mėlynas |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material housing | PBT |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |