


# Užmaunama jungtis QSM-1/8-4

Gaminio numeris: 153305

★ Kernprogramm

išorinis sriegis su išorine penkiakampe veržle

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės   | Reikšmė  |
|---|--|
| Dydis   | Mini   |
| Nominalus dydis                                 | 2,9 mm   |
| Sandarinio tipas ant varžto                     | padengimas                                       |
| Montavimo pozicija                              | Bet koks   |
| Konstrucija                                     | Tiesi forma                                      |
| Dėžės dydis                                     | 10   |
| Konstrucija                                     | Traukimo/ stūmimo principas                      |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,6 MPa                               |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.   | -0,95 ... 6 bar                                  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 87 psi                               |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0,095 ... 1,4 MPa                               |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio  | -0,95 ... 14 bar                                 |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13,775 ... 203 psi                              |
| Maritime classification                         | see certificate                                  |
| Darbinė terpė                                   | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei         | Galima naudoti oro tepimą                        |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                   | 1 - Low corrosion stress                         |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| Aplinkos temperatūra                            | -10 ... 80 °C                                    |
| Nominalus užveržimo momentas                    | 7 Nm   |
| Nominalaus užveržimo momento tolerancijos       | ± 20 %   |
| Produkto svoris                                 | 6 g  |
| Montavimo tipas                                 | External hex A/F 10                              |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1                | Išorinis sriegis R1/8                            |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2                | For tubing outside diameter 4 mm                 |
| Išjungimo žiedo spalva                          | mėlynas  |
| Informacija                                     | atitinka RoHS                                    |
| Material housing                                | Nikeliuotas varis                                |
| Material release ring                           | POM  |
| Material of tubing seal                         | NBR  |
| Material of tube retaining claw                 | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis         |