

# Rutulinis skirstytuvas

## QH-QS-4-1/8

Gaminio numeris: 153486

FESTO

with QS push-in connector.  
Šis tipas tinkamas vakuumui.



## Tech. Duomenys

| Savybės                                 | Reikšmė                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Skirstytuvo funkcija                    | 2/2 bistabilus                                                                     |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1        | R1/8                                                                               |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2        | QS-4                                                                               |
| Veikimo būdas                           | rankinis                                                                           |
| Montavimo tipas                         | Su sriegiu                                                                         |
| Standartinis nominalus srauto debitas   | 235 l/min                                                                          |
| Nominalus dydis                         | 2,5 mm                                                                             |
| Operating pressure MPa                  | -0,1 ... 1 MPa                                                                     |
| Darbinis slėgis                         | -1 ... 10 bar                                                                      |
| Aplinkos temperatūra                    | 0 ... 60 °C                                                                        |
| Darbinė terpė                           | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]                                   |
| Sandarinimo principas                   | švelnus                                                                            |
| Konstrukcija                            | Rutulinė sklendė                                                                   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| PWIS conformity                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                                  |
| Produkto svoris                         | 14 g                                                                               |
| Informacija                             | atitinka RoHS                                                                      |