


Slėgio regulatorius LR-1/8-QS-8

Gaminio numeris: 153536
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2021. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Valdiklio funkcija	Pastovus išėjimo slėgis su antriniu išmetimu
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	QS-8
Montavimo tipas	Su sriegiu
Standartinis nominalus srauto debitas	69 l/min
Iėjimo slėgis 1	0 ... 9 bar
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Material housing	PBT-sustiprintas
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Vykdiklio užraktas	Sraigtinis varžtas su užfiksuojama veržle
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	tiesiogiai valdomas stūmoklio regulatorius su uždaru suslėgto oro padavimu
Slėgio valdymo diapazonas	1 ... 8 bar
Produkto svoris	38 g
Material of threaded plug	Žalvaris Nikeliuota
Material of threaded seal	PTFE