

Užmaunama jungtis QS-3/8T-5/16-U


Gaminio numeris: 153637

FESTO

mažinantis.

Šis produktas galimas tik užsakyti iš Festo USA.

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Nominalus dydis	5 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Dėžės dydis	1
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Darbinis slėgis	-0,95 ... 10 bar
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 10 bar
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras Vakuumas
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Leidimas	Germanischer Lloyd
Produkto svoris	14,5 g
Pneumatinis pajungimas	vamzdeliui, 3/8" išorinio skersmens vamzdeliui, 5/16" išorinio skersmens
Išjungimo žiedo spalva	pilkas
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	PBT
Atpalaiduojančio žiedo medžiagos duomenys	POM
Informacija apie žarnelės sandariklį	NBR
Žarnos tvirtinimo segmento medžiagos duomenys	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis