

## Y įkišama detalė QSY-1/8-5/16-U

Gaminio numeris: 153742

FESTO

pasukamas 360°, su išoriniu sriegiu ir išorinė penkiakampe veržle  
Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.  
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Nominalus dydis	4,6 mm
Sandarinio tipas ant varžto	padengimas
Montavimo pozicija	Bet koks
Dėžės dydis	1
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Darbinis slėgis	-0,95 ... 10 bar
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 10 bar
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras Vakuumas
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Leidimas	Germanischer Lloyd
Maksimalus priveržimo momentas	8 Nm
Išėjimų skaičius	2
Padavimo linijų skaičius	1
Pneumatinis pajungimas, maitinimo linija	Išorinis sriegis NPT1/8-27
Pneumatinis pajungimas, išėjimas	vamzdeliui, 5/16" išorinio skersmens
Išjungimo žiedo spalva	pilkas
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	PBT
Atpalaiduojančio žiedo medžiagos duomenys	POM
Informacija apie žarnelės sandariklį	NBR
Žarnos tvirtinimo segmento medžiagos duomenys	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis