

Ikišama pertvarinė jungtis QSSF-3/8-3/8-U

Gaminio numeris: 153776

FESTO

su vidiniu sriegiu



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Nominalus dydis	8,5 mm
Sandarinio tipo ant varžto	padengimas
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Bulkhead
Dėžės dydis	1
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimalus priveržimo momentas	24 Nm
Produkto svoris	68 g
Montavimo tipas	External hexagon 1
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Female thread 3/8 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	vamzdeliui, 3/8" išorinio skersmens
Ambient temperature Fahrenheit	14 ... 140 °F
Išjungimo žiedo spalva	pilkas
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Žalvaris Nikeliuota
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis