

# Paskirstytojas QSQ-1/8-5/32-U

Gaminio numeris: 153810

FESTO

Pasukamas 360° kampu, 4 lizdai



## Tech. Duomenys

| Savybės   | Reikšmė  |
|---|--|
| Dydis   | Standartas                                       |
| Nominalus dydis                                 | 2,6 mm   |
| Sandarinimo tipas ant varžto                    | padengimas                                       |
| Montavimo pozicija                              | Bet koks   |
| Konstrukcija                                    | Traukimo/ stūmimo principas                      |
| Dėžės dydis                                     | 1  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa                                 |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.   | -0,95 ... 10 bar                                 |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi                              |
| Maritime classification                         | see certificate                                  |
| Darbinė terpė                                   | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei         | Galima naudoti oro tepimą                        |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                   | 1 - Low corrosion stress                         |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| Aplinkos temperatūra                            | -10 ... 60 °C                                    |
| Maksimalus priveržimo momentas                  | 8 Nm   |
| Produkto svoris                                 | 20 g   |
| Išėjimų skaičius                                | 4  |
| Padavimo linijų skaičius                        | 1  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1                | Male thread 1/8 NPT                              |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2                | vamzdeliui, 5/32" išorinio skersmens             |
| Ambient temperature Fahrenheit                  | 14 ... 140 °F                                    |
| Išjungimo žiedo spalva                          | pilkas   |
| Material of threaded plug                       | Nikeliuotas varis                                |
| Informacija                                     | atitinka RoHS                                    |
| Material housing                                | PBT  |
| Material release ring                           | POM  |
| Material of tubing seal                         | NBR  |
| Material of tube retaining claw                 | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis         |