


Kištukas QSMC-1/8H-U

Gaminio numeris: 153924

FESTO

Šis produktas galimas tik užsakyti iš Festo USA.
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Dėžės dydis	1
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Leidimas	Germanischer Lloyd
Produkto svoris	0,5 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Greita jungtis QS-1/8"
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	PBT