



Išjungiantysis vožtuvas HE-3-QS-3/8-U

Gaminio numeris: 153978

FESTO

Šis tipas tinkamas vakuumui.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Skirstytuvo funkcija | 3/2 bistabilus |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | QS-3/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | QS-3/8 |
| Veikimo būdas | rankinis |
| Montavimo tipas | Direct mounting via through-holes Instaliavimas į liniją Pasirenkamas |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 707,4 l/min |
| Nominalus dydis | 4,5 mm |
| Operating pressure MPa | -0,095 ... 1 MPa |
| Darbinis slėgis | -0,95 ... 10 bar |
| Aplinkos temperatūra | 0 ... 60 °C |
| Material housing | PBT-sustiprintas |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Oro išmetimo funkcija | nedroseliuojantis |
| Sandarinimo principas | švelnus |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Konstrukcija | Stūmoklio šliaužiklis |
| Valdymo tipas | tiesioginis |
| Srauto kryptis | nereversuojamas |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Švaros klasė | ISO class 4 |
| Terpės temperatūra | 0 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 42 g |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | Be kanalo |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material seals | NBR |