

# Lygiagretaus motavimo komplektas EAMM-U-110-D60-60G-120

Gaminio numeris: 1543240

FESTO

Suitable for electric drives.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	110
Montavimo pozicija	Bet koks
Pavaros perdavimo santykis	1:1
Maksimalus greitis	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	799 kgmm <sup>2</sup>
Tuščios eigos momentas	0,3 Nm
Keičiamas momentas	25 Nm
Produkto svoris	5.250 g
Interface code, actuator	D60B
Interface code, motor in	60G
Informacija	atitinka RoHS