


Iš anksto nustatomas skaitiklis PZV-E-C

Gaminio numeris: 15608

FESTO

Pneumatinis nustatomas skaitliukas, atimantis skaičiavimas iki nustatytos reikšmės.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	mechaninis sekos skaičiuoklis su pneumatine pavara
Numetimo tipas	Mygtukas arba pneumatinis signalas
Displėjus	5 vietų
Išleidimo slėgis, pavaros elementas	0,2 ± 0,1 bar
Išleidimo slėgis, grįžtamas	0,15 ± 0,1 bar
Reagavimo slėgis, pavaros elementas	0,6 ± 0,2 bar
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Minimalus išjungimo slėgis	2 bar
Minimalus impulso ilgis, pavaros elementas	10 ms
Minimalus impulso ilgis, grįžtamas	180 ms
Minimalus pauzės periodas, pavaros elementas	15 ms
Minimalus pauzės periodas, grįžtamas	50 ms
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Produkto svoris	150 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę
Pneumatinis pajungimas	M5