

Quickstepper FSS-12-C

Gaminio numeris: 15609
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Pneumatinis/mechaninis nuoseklumo įtaisas su 12 žingsnių ir
pradiniais loginiais žiedais, su 2n pagrindu.

Type to be discontinued. Available until 2025. See Support Portal for
alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	2,5 mm
Konstrukcija	Kombinuojamas nuoseklumas
Slėgio sumažėjimo patvirtinimas	$\leq 0,5$ bar
Slėgio patvirtinimas	$\geq 1,5$ bar
Darbinis slėgis	2,5 ... 6 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	60 l/min
Minimalus patvirtinimo impulso ilgis	50 ms
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	EPL Dc (GB) EPL Gb (GB)
ATEX kategorijos dujos	II 2G
ATEX kategorijos dulkės	II 3D
Dujų rūšis apsaugai nuo sprogo	Ex h IIC T4 Gb
Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogo	Ex h IIIC T125°C Dc
Nesprogi aplinkos temperatūra	+5°C \leq Ta \leq +40°C
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	5 ... 40 °C
Produkto svoris	450 g
Material seals	NBR
Material housing	ABS