

Vidinė žarnos jungtis N-1/4-P-6-MS

Gaminio numeris: 15631

FESTO

Žalvarinis



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Nominalus dydis | 4,5 mm |
| Sandarinimo tipas ant varžto | Sandarinimo žiedas |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Konstrukcija | Tiesi forma |
| Dėžės dydis | 10 |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 16 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Maksimalus priveržimo momentas | 12 Nm |
| Produkto svoris | 18 g |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Išorinis sriegis G1/4 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | For tubing internal diameter 6 mm |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material housing | Žalvaris |