


# Vidinė žarnos jungtis N-3/4-P-19-MS

Gaminio numeris: 15638

FESTO

Žalvarinis



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	16,5 mm
Sandarinimo tipas ant varžto	Sandarinimo žiedas
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Tiesi forma
Dėžės dydis	1
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 16 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimalus priveržimo momentas	40 Nm
Produkto svoris	96 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis G3/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	For tubing internal diameter 19 mm
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Žalvaris