

Kompaktiškas cilindras AEVULQZ-32- -P-A


Gaminio numeris: 156424
Classic

FESTO

Su padėties jutiklio naudojimo galimybe. Apsaugotas nuo prisisukimo panaudojus stačiakampį kotą.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2019. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	1 ... 25 mm
Stūmoklio diametras	32 mm
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	vienpusio veikimo traukimo veiksmas
Koto galas	Vidinis sriegis
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	Cilindro kotas vienoje pusėje
Apsauga nuo momento/kreipiamosios	Kvadratinis stūmoklio kotas
Darbinis slėgis	0,8 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Smūgio energija galinėse padėtyse	0,4 J
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	382 N
Judanti masė 0 mm eigos	49 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	40 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	300 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	9 g
Montavimo tipas	Pasirenkamas Su kiauryme su priedais
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Material of flange screw	galvanizuotas plienas
Material cover	Aliuminio liejinys
Material of dynamic seals	NBR TPE-U(PU)
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material cylinder barrel	Aliuminio liejinys