

Lygiagretaus motavimo komplektas EAMM-U-50-D32-32B-78

Gaminio numeris: 1570862

FESTO

Suitable for electric drives.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	50
Montavimo pozicija	Bet koks
Pavaros perdavimo santykis	1:1
Maksimalus greitis	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	12,1 kgmm ²
Tuščios eigos momentas	0,01 Nm
Keičiamas momentas	1 Nm
Produkto svoris	608 g
Interface code, actuator	D32B
Interface code, motor in	32B
Informacija	atitinka RoHS