

# Šarnyro flanšas SUA-100

Gaminio numeris: 157327

FESTO

ADVU, AEVU cilindrams, apkabų LBN ar LN, LSN tvirtinimui prie kronšteino.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	100
Montavimo pozicija	Bet koks
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-40 ... 90 °C
Produkto svoris	1.285 g
Informacija	atitinka RoHS
Material mounting	Aliuminio liejinys
Material mounting pin	galvanizuotas plienas
Material sleeve	Spyruoklinis plienas
Material bearing	Plastinis
Material disc	galvanizuotas plienas
Material screws	Plienas, cinkuotas
Material lock	galvanizuotas plienas
Material shaft	Plienas Su apsaugine danga