


Servovariklis EMMS-AS-140-L-HV-RR

Gaminio numeris: 1574680

Nebetiekiamas produktas

[Be reduktoriaus.](#)

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aplinkos temperatūra	-40 ... 40 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 90 %
Atitinka standartus	IEC 60034
Izoliacinė apsaugos klasė	F
Matavimo klasė pagal EN 60034-1	S1
Temperatūros monitoringas	PTC rezistorius
Apsaugos klasė	IP54
Elektrinio pajungimo sistema	Kištukas
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Leidimas	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalavimus atitinka EU reikalavimus žemose įtampose in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Nominali nuolatinė įtampa	565 V
Apvijų jungimo tipas	Žvaigždė viduje
Number of pole pairs	6
Sustojimo momentas	25,5 Nm
Nominalus momentas	17,41 Nm
Maksimalus momentas	67,5 Nm
Nominalus pasisukimo greitis	2.800 1/min
Maksimalus greitis	3.830 1/min
Nominali variklio galia	5.110 W
Nominali variklio srovė	9,96 A
Maksimali srovė	51,5 A
Variklio konstanta	1,75 Nm/A
Voltage constant, phase-to-phase	104,41 mV/min
Apvijų varža, fazė- fazė	0,586 Ohm
Apvijų induktyvumas, fazė- fazė	4,65 mH
Bendras masės inercijos momentas pašalinus galią	18,4 kgcm ²
Produkto svoris	16.440 g
Leidžiama ašinė veleno apkrova	200 N
Leidžiama radialinė veleno apkrova	1.060 N
Rotoriaus pozicijos jutiklis	Rezolveris
Rotary position encoder interface	SIN/COS analogue signal
Rotary position encoder measuring principle	Induktyvinis
MTTF, subcomponent	114 years, rotary position encoder
MTTFd, subcomponent	228 years, rotary position encoder
Energy efficiency	ENEFF (CN) / Class 2