

# Šarnyro flanšas SNGB-250

Gaminio numeris: 157512

FESTO

Suitable clevis foot LN, LSN.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	250
Paremtas standartu	ISO 15552 (taip pat VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-40 ... 90 °C
Produkto svoris	16.141 g
Informacija	atitinka RoHS
Material mounting	Mazguoto grafito ketus
Material mounting pin	Plienas Galvanizuota
Material bearing	Plastinis
Material disc	galvanizuotas plienas
Material screws	Plienas Galvanizuota
Material lock	spyruoklinis plienas, cinkuotas