


Šarnyro flanšas SNGB-320

Gaminio numeris: 157513

FESTO

Suitable clevis foot LN, LSN.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	320
Paremtas standartu	ISO 15552 (taip pat VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-40 ... 90 °C
Produkto svoris	26.636 g
Informacija	atitinka RoHS
Material mounting	Mazguoto grafito ketus
Material mounting pin	Plienas Galvanizuota
Material bearing	Plastinis
Material disc	galvanizuotas plienas
Material screws	Plienas Galvanizuota
Material lock	spyruoklinis plienas, cinkuotas