


# Elektrinė sąsaja CPX-CTEL-4-M12-5POL

Gaminio numeris: 1577012

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Protokolas	I-Port
Matmenys B x L x H	(ryšio bloko įjungimas) 50 mm x 107 mm x 55 mm
Produkto svoris	110 g
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress (sumontuotas)
Didžiausias linijos ilgis	20 m
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA - sustiprintas PC
LED vaizduoklis	I-Port status/diagnostics Modulio būseną Status load voltage Status system supply
Diagnoze	Communication error Short circuit module Module-oriented diagnostics Minimali įtampa
Valdymo elementai	DIL jungikliai
Maksimali adreso apimtis įėjimams	32 Byte
Maksimali adreso apimtis išėjimams	32 Byte
Parametrų konfigūravimas	Diagnostics behaviour Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Module parameter Tool change mode
Vidaus ciklo laikas	1 ms per 1 byte of user data
Papildomos funkcijos	Tool change mode
Elektrinis pajungimas	4x rozetė 5-poliai A-koduojamas M12
Nominalus DC įtampos lygis	18 ... 30 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Srovės sunaudojimas esant nominaliai įtampai	Typ. 65 mA
Galios susilpnėjimo mažinimas	10 ms
Didž. suminė išėjimų srovė kanalui	4 x 1,6 A
Didž. galingumas kanalui	4 x 1,6 A
Potencialo atskyrimas kanalas- kanalas	Ne
Potencialo atskyrimo kanalas- vidinė ryšio sistema	Taip, tarpiniam aprūpinimui
Prietaiso sąsajų skaičius	4