

# Servovariklis EMMS-AS-40-MK-LS-SR

Gaminio numeris: 1578623

FESTO

Be reduktoriaus.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aplinkos temperatūra	-40 ... 40 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 90 %
Atitinka standartus	IEC 60034
Izoliacinė apsaugos klasė	F
Matavimo klasė pagal EN 60034-1	S1
Temperatūros monitoringas	PTC rezistorius
Apsaugos klasė	IP54
Velenas su pleištu	DIN 6885 A 2 x 2 x 10
Elektrinio pajungimo sistema	Kištukas
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Leidimas	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	360 V
Nominali nuolatinė įtampa	360 V
Apvijų jungimo tipas	Žvaigždė viduje
Number of pole pairs	4
Sustojimo momentas	0,26 Nm
Nominalus momentas	0,22 Nm
Maksimalus momentas	1 Nm
Nominalus pasisukimo greitis	10.300 1/min
Maksimalus greitis	11.520 1/min
Nominali variklio galia	232 W
Nominali variklio srovė	0,63 A
Maksimali srovė	3,3 A
Variklio konstanta	0,344 Nm/A
Voltage constant, phase-to-phase	22,1 mVmin
Apvijų varža, fazė- fazė	31 Ohm
Apvijų induktyvumas, fazė- fazė	10,4 mH
Bendras masės inercijos momentas pašalinus galią	0,049 kgcm <sup>2</sup>
Produkto svoris	680 g
Leidžiama ašinė veleno apkrova	12 N
Leidžiama radialinė veleno apkrova	82 N
Rotoriaus pozicijos jutiklis	Rezolveris
Rotary position encoder interface	SIN/COS analogue signal
Rotary position encoder measuring principle	Induktyvinis
MTTF, subcomponent	80 years, rotary position encoder
MTTFd, subcomponent	160 years, rotary position encoder