


# Timeris PZVT-3-SEC

Gaminio numeris: 158495

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	mechaninis sekos skaičiuoklis su pneumatine pavara
Išjungiantis slėgis	$\leq 0,1$ bar
Darbinis slėgis	2 ... 6 bar
Ijungimo slėgis	$\geq 1,6$ bar
Standartinis nominalus srauto debitas	50 l/min
Reguliuojamas vėlinimas	0,2 ... 3 s
Nustatymo tikslumas	$\pm 0,3$ s
Išjungimo pauzė	$\geq 200$ ms
Pakartojimo tikslumas, laiko nustatymas	$\pm 0,1$ s
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP54 Su apsaugine danga ir skydo korpusu pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	45 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę
Pneumatinis pajungimas	Vidinis sriegis M5
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	ABS