


# Kabelis

## NHSB-A1-10-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Gaminio numeris: 1585794

FESTO

pneumatically/electrically suitable for linear actuator DFPI-...-C1V-...P,  
length 10 m.



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Apsauginės žarnos ilgis	10 m
Montavimo pozicija	Bet koks
Skirtas naudoti lauke	C1 - nuo aplinkos sąlygų apsaugota vieta
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 30 V
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Sąlyginė oro drėgmė	5 - 100 % Kondensavimas
Apsaugos klasė	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 60 °C
Elektrinė jungtis 1	Tiesus kištukas, 5-kontaktų
Elektrinė jungtis 2	Atviri galai. 5- laidai
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Pneumatinis pajungimas	For tubing outside diameter 8 mm For tubing outside diameter 10 mm
Minimalus kabelio sulenkimo spindulys	100 mm
Kabelio struktūra	5x0,75
Produkto svoris	2.500 g
Informacija	atitinka RoHS
Material conduit	PA
Material protective conduit fitting	PA
Material cable sheath	PVC
Material seals	TPE